

品番：EA345CE-50

品名：AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用)



販売価格	31,100円(税抜)／ 34,210円(税込)		
カタログ価格	31,100円(税抜)／34,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/28 09:32現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2513ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AMX-4000
周波数	50Hz	電流	4.7A
消費電力	400W	出力	200W
全揚程	5.5m	電源	AC100V
口径(mm)	32/40/50	吐出量	170L/分
運転開始水位	140mm	運転可能最低水位	40mm
使用可能水深	5m	サイズ(mm)	183×178×329(H)
重量(kg)	3.7	材質	樹脂
コード長	5m	付属品	竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)
水中汚水ポンプ			
軽くて、パワフル			
サビに強い樹脂ボディ			
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)			

土木、建築現場の汚物などに

代替品



品番 EA345PE-50

コメント 詳細は仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.