


品番 : EA345EB-11

品名 : AC100V(50Hz)/32mm 水中ポンプ(海水用)



販売価格	52,000円(税抜) / 57,200円(税込)		
カタログ価格	52,000円(税抜) / 57,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/08 03:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2578ページ		



#### 仕様

メーカー	工進	型番	SK-53210
周波数	50Hz	出力	150W
口径(mm)	32	吐出量	61L/分
サイズ(mm)	φ 164×255(H)	重量(kg)	5.1
電源	AC100V	最大全揚程	6m
最大吐出量	120L/分	使用可能ホース内径	32・25mm
定格電流	3.0A	消費電力	254W
回転数	2600rpm	電源コード長	5m(漏電遮断器付)
漏電遮断器	定格容量12A/定格感度電流15mA	発電機必要容量	0.8kW以上
連続使用時間	8時間(※但し消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	最低起動水位目安	10cm
最大延長コード長さ	0.75m <sup>3</sup> /時: 20mまで 1.25m <sup>3</sup> /時: 40mまで	残水水位目安	2.4cm
付属品	タケノコニップル(32×32mm)、タケノコニップル(32×25mm)、カップリング(32mm)、カップリングパッキン(32mm)、ロープ(5m)、ホースバンド(32・25mm用)、取扱説明書		

漏電遮断器付
焼付防止安全装置を内蔵で長時間(1日8時間まで)の連続運転可能。
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
清水・海水用
養魚場の排水に
魚洗いに
海水の入れ替えに
海苔機械の組み込みに
甲板の洗浄に
船舶の緊急排水に
ハッチの給排水に

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.