


品番：EA345EB-12

品名：AC100V(60Hz)/32mm 水中ポンプ(海水用)



販売価格	57,900円(税抜) / 63,690円(税込)		
カタログ価格	57,900円(税抜) / 63,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 09:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2515ページ		



仕様

メーカー	工進	型番	SK-63210
周波数	60Hz	出力	150W
口径(mm)	32	吐出量	63L/分
サイズ(mm)	φ164×255(H)	重量(kg)	5.1
電源	AC100V	最大全揚程	7m
最大吐出量	120L/分	使用可能ホース内径	32・25mm
定格電流	2.9A	消費電力	265W
回転数	3200rpm	電源コード長	5m(漏電遮断器付)
漏電遮断器	定格容量12A/定格感度電流15mA	発電機必要容量	0.8kW以上
連続使用時間	8時間(※但し消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	最低起動水位目安	10cm
最大延長コード長さ	0.75m ³ /時:20mまで 1.25m ³ /時:40mまで	残水水位目安	2.4cm
付属品	タケノコニップル(32×32mm)、タケノコニップル(32×25mm)、カップリング(32mm)、カップリングパッキン(32mm)、ロープ(5m)、ホースバンド(32・25mm用)、取扱説明書		

漏電遮断器付

焼付防止安全装置を内蔵で長時間(1日8時間まで)の連続運転可能。

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

清水・海水用

養魚場の排水に

魚洗いに

海水の入れ替えに

海苔機械の組み込みに

甲板の洗浄に

船舶の緊急排水に

ハッチの給排水に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.