品番: EA345EL-6

品名: AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用/オート)



販売価格	14,800円 (税抜)/16,280円(税込)				
カタログ価 格	14,800円(税抜)/16,280円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 22:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2578ページ				









仕様

メーカー	工進	型番	VV 625A
メーカー	上進	型番	YK-625A
周波数	60Hz	出力	180W
口径(mm)	25	全揚程	9.5m
吐出量	95L/分	サイズ(mm)	φ153×240(H)
重量(kg)	4.1	電源	AC100V
使用可能ホース内径	15·20·25mm	定格電流	3.7A
消費電力	342W	電源コード長	4m
推奨漏電遮断器	定格容量15A/定格感度電流15mA	発電機必要容量	1.2kW以上
連続使用時間	24時間(※但し消耗品の寿命は累計 使用時間3000時間)	最低起動水位目安	32~39cm
最大延長コード長さ	0.75m㎡時:20mまで 1.25m㎡時:40mまで	接続ねじ	Gねじ
残水水位目安	8~14cm	液温	5~40℃
自動電源オン・オフ機能	フロートスイッチ	付属品	タケノコニップル (15mm) 、タケノコ ニップル (20mm) 、タケノコニップル (25mm)、カップリング、カップリング

パッキン、ジュビリバンド (φ16~25mm)、ジュビリバンド (φ20~32mm)、取扱説明書

自動運転型

清水用

散水・残水処理に

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

水源近くの散水にピッタリ!

家庭用の給・排水に

園芸用の散水・給水に

洗車の水の汲み上げに

風呂水を洗濯機に

※循環用には使用しないでください。

サーマルプロテクター(焼付防止安全装置)を内蔵で24時間の連続運転可能。(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)

自動運動型は低水位を感知してオフになります。

【※注意※】

- ・このポンプは【清水専用】です。それ以外の液体を使用した場合には保証対象外となります。
- ・清水とは、水道水、濁りのない井戸水・農業用水を示します。ただし、清水でも飲料水や食品用には使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.