

品番：EA345HF-60

品名：AC100V/150W/60Hz/15・25mm 水中ポンプ



販売価格	23,600円(税抜)／25,960円(税込)		
カタログ価格	23,600円(税抜)／25,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2515ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	AP150
HiKOKI:型番	AP150(60HZ)		
貯水槽の給排水に			
電源	AC100V	周波数	60Hz
出力	150W	口径(mm)	15・25
サイズ(mm)	φ142×204(H)	重量(kg)	3.0
コード長	3m	最低水位	20mm
全揚程	1m(吐出量85L/分) 5m(吐出量60L/分) 9m(吐出量15L/分)	最大全揚程	9m
最大吐出量	85L/分		

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

代替品

	品番	EA345EL-60
	コメント	メーカー違い、非自動型



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.