品番: EA345HF-60

品名: AC100V/150W/60Hz/15·25mm 水中ポンプ



販売価格	23,600円 (税抜)/25,960円(税込)				
カタログ価格	23,600円(税抜)/25,960円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/10/22 00:18現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2578ページ				



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	AP150			
HiKOKI:型番	AP150(60HZ)					
貯水槽の給排水に						
電源	AC100V	周波数	60Hz			
出力	150W	口径(mm)	15·25			
サイズ(mm)	φ142× 204(H)	重量(kg)	3.0			
コード長	3m	最低水位	20mm			
全揚程	1m(吐出量85L/分) 5m(吐出量60L/分) 9m(吐出量15L/分)	最大全揚程	9m			
最大吐出量	85L/分					
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。						

代替品

品番 EA345EL-60

コメント メーカー違い、非自動型



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.