


品番：EA345JB-24

品名：DC24V/100W/25mm 水中ポンプ(直流)



販売価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 09:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源	DC24V	出力	100W
ヒューズ容量	10A	サイズ	φ148×238(H)mm
重量	3.8kg	全揚程	3m
最大全揚程	6m	吐出量	65L/分
最大吐出量	105L/分	キャブタイヤケーブル	VCTF2.0×5
付属品	電源コード5m ホースカップリング(25mm)1組 竹の子(15mm用) ホースバンド(25mm用) ホースバンド(15mm用) 吊り下げロープ		

船舶、農業等に

DC24V専用です。

AC100Vの電源には差し込まないでください。

電源コードに上下の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能です。

水中ポンプの心臓部メカニカルシールは、オイルバス方式で耐久性抜群。

汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能です。

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.