

品番：EA345K-11A

品名：25mm エンジンポンプ(2サイクル)



販売価格	69,800円(税抜) / 76,780円(税込)		
カタログ価格	69,800円(税抜) / 76,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/28 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2513ページ		



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	TE4-25MC
清水、一般排水用(異物通過径:2.5mm以下)			
空冷2サイクルガソリンエンジン			
始動方式	リコイルスターター式	総排気量	25.6ml
使用燃料	2サイクル専用混合油	口径	吸込×吐出:25×25mm
エンジン出力	最大:0.8kw(1.09PS)	最大全揚程	35m
最大吐出量	0.13m3/分	タンク容量	0.6L
燃費	477g/kWh	サイズ	248×318×339(H)mm
重量	5.8kg	付属品	ホースカップリングセット一式、 ストレーナー×1、 ホースバンド一式、 エンジン用工具一式、 吸込ホースセット(φ25mm・3m)一式、
工場や水道・電気工事の排水、田畑への灌漑などに。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

