品番: EA345K-15

品名: 2.4PS/40mm エンジンポンプ(4サイクル)



販売価格	107,000円(税抜)/117,700円(税込)				
カタログ価 格	107,000円(税抜)/117,700円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/20 07:19現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2576ページ				





## 仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	TE4-40MEY
タンク容量	1.2L	口径	呼込:40 吐出:40
全揚程(m)	26	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
付属品	ホースカップリングセット ストレーナー ホースバンド エンジン用工具	定格エンジン出力	1.3kW
最大エンジン出力	1.7kW	最大吐出量	280L/分
サイズ(W×D×H)mm	311.5×393.5×411	サイズ(mm)	d:40 S:40 A:393.5 B1:156 B2:294 D:311.5 H:411
重量(kg)	16.5		

## 一般排水用

空冷4サイクルガソリンエンジン

田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプです。

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.