

品番：EA345K-17

品名：5.7PS/50mm エンジンポンプ(4サイクル)



販売価格	202,200円(税抜)／222,420円(税込)		
カタログ価格	202,200円(税抜)／222,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2576ページ		



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	TEH3-50AG
口径	吸入:50mm 吐出:50mm	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
重量	31.7kg	サイズ	398×527×455.2(H)mm
全揚程(m)	55m	定格エンジン出力	3.8kW
最大エンジン出力	4.2kW	最大吐出量	400L/分
付属品	ホースカップリングセット ストレーナー ホースバンド エンジン用工具		
一般排水用			
空冷4サイクルガソリンエンジン			
田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプです。			