

品番：EA345K-18

品名：3.2PS/50mm エンジンポンプ(4サイクル)



販売価格	107,000円(税抜) / 117,700円(税込)		
カタログ価格	107,000円(税抜) / 117,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 19:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	TE7-50HG
口径	呼込:50mm 吐出:50mm	サイズ	455×356×415(H)mm
重量	23kg	全揚程	30m
定格エンジン出力	2.1kW	最大エンジン出力	2.4kW
最大吐出量	500L/分	付属品	ホースカップリングセット ストレーナー ホースバンド エンジン用工具

一般排水用

田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプです。

自動車用無鉛ガソリン

空冷4サイクルガソリンエンジン

独自の自吸機能設計により自吸性能に優れています。

開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にも優れています。

ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。

高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.