

品番 : EA345K-2A

品名 : 4.1 PS/25mm エンジンポンプ(4サイクル)



販売価格	252,000円(税抜) / 277,200円(税込)		
カタログ価格	252,000円(税抜) / 277,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/25 17:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2513ページ		



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	TED4-50A
清水、泥水用			
空冷4サイクルOHCガソリンエンジン			
始動方式	リコイルスターター式	総排気量	171cm ³
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	口径	吸込×吐出: 50×50mm
エンジン出力	定格: 3.0kW(4.1PS)、 最大: 3.6kW(4.9PS)	最大全揚程	27m
最大吐出量	0.6m ³ /分	タンク容量	3.9L
サイズ	435×570×470(H)mm	重量	38.3kg
付属品	カップリング×2、 カップリングハンドル×2、 カップリングパッキン×2、 ホースバンド×3、 ストレーナー×1		
土木建築工事で発生する泥水に対応した、強力排水タイプ。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

