


品番：EA345KG

品名：1.4 PS/40mm エンジンポンプ(4サイクル)



販売価格	72,000円(税抜) / 79,200円(税込)		
カタログ価格	72,000円(税抜) / 79,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/10 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



### 仕様

田畑の灌水、ハウス育苗の散水に			
エンジン	定格出力: 1.04kw、最大出力: 1.49kw	吐出・吸込接続部	口径: 40mm ねじ: G1 1/2"
最大吐出量	200L/分	最大全揚程	30m
吐出、吸込口径	40mm		
40mmホースカップリング×2、ホースバンド×3、ストレーナ付			
サイズ	286(W)×371(D)×356(H) mm	重量	13.5kg
使用燃料	無鉛ガソリン		
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.