


品番：EA345KJ

品名：2.7 PS/40mm エンジンポンプ(4サイクル)



販売価格	120,000円(税抜)／132,000円(税込)		
カタログ価格	120,000円(税抜)／132,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/06 19:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

建築土木、農業、漁業用			
取扱液	清水、汚水	取扱液温	0～40℃(凍結のなきこと)
材質	ケーシング:ADC12、羽根車:FC150	吐出・吸込接続部	口径:40mm ねじ:G1 1/2"
接続	ホースカップリング接続	エンジン	2.7PS
吐出吸込口径	40mm	エンジン出力	定格:2.2kw、最大:3.2kw
最大全揚程	45m	最大吐出量	300L/分
使用燃料	無鉛ガソリン	サイズ	368×532×422(H)mm
重量	25.8kg		
特別設計による、強力電子エンジン搭載			
移動が簡単な小型、軽量タイプ			
吸水口	G1-1/2	吐出口	G1-1/2
付属品	ホースカップリング(ホースニップル、ホースカップリング用パッキン、ホースカップリング用ナット)×2組、ホースバンド×3個、ストレーナー×1個		

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.