

品番 : EA345PA-160A

品名 : AC100V(60Hz)/32mm水中ポンプ (雑排水用/オート)



販売価格	40,300円(税抜) / 44,330円(税込)		
カタログ価格	40,300円(税抜) / 44,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/13 21:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2576ページ		



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	32PNA2.15S
サイズ(mm)	203×176×376(H)mm	重量(kg)	6.0(ケーブルは除く)
周波数	60Hz	出力	150W
口径(mm)	32	材質	樹脂
電源	単相100V	全揚程	5m(吐出量0.08m ³ /分) 2m(吐出量0.15m ³ /分)
吐出量	80L/分	重量	6.0kg

通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。

軽くて強い樹脂製ポンプを実現

夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用

自動型

自動型は、低水位を感知してオフになります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

