

品番 : EA345PG-60

品名 : AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(横型/雑排水)



販売価格	50,400円(税抜) / 55,440円(税込)		
カタログ価格	50,400円(税抜) / 55,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/25 14:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2577ページ		



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	50PLS2.25S
サイズ	150×342×220(H)mm	最大吐出量	220L/分
重量	6.7kg	電源	単相100V
周波数(Hz)	60	出力(W)	250
口径(φmm)	50	全揚程(m)	2m
付属品	キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器		

雑排水用

可搬時に便利なハンドル付

接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。

池の取水や定水位の水槽の排水、狭い会所やU字溝の排水、業務用厨房排水に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

