


品番 : EA345RB-60

品名 : AC100V/480W(60Hz)/50mm 水中ポンプ



販売価格	53,300円(税抜) / 58,630円(税込)		
カタログ価格	53,300円(税抜) / 58,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/25 18:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2514ページ		



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	LB-480SUS
電源	AC100V	周波数	60Hz
出力	480W	口径	50mm
サイズ	φ187×275(H)mm	重量	9.5kg
全揚程	8m	最大全揚程	12m
吐出量	120L/分	最大吐出量	240L/分
一般工事排水用			
オイルリフター装備			
吐き出し方向を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。			
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.