

品番 : EA345RX-50A

品名 : AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用/オート)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 66,500円(税抜)／73,150円(税込) | | |
| カタログ価格 | 66,500円(税抜)／73,150円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/16 13:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2577ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------------|-------|-----------|
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | HSDE2.55S |
| 電源 | AC100V | 周波数 | 50Hz |
| 出力 | 550W | 口径 | 50mm |
| サイズ | 241×208×421(H)mm | 重量 | 14.6kg |
| 全揚程 | 9m | 最大全揚程 | 13m |
| 吐出量 | 100L/分 | 最大吐出量 | 200L/分 |

土木、工事現場の泥水排水用

ハイスピン羽根車と攪拌羽根が強力に泥水を排水

自動運転型は、低水位を感知してオフになります。

電極式自動運転型

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.