

品番：EA345RX-60A

品名：AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用/オート)



販売価格	64,600円(税抜) / 71,060円(税込)		
カタログ価格	64,600円(税抜) / 71,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/27 15:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2514ページ		



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	HSDE2.55S
電源	AC100V	周波数	60Hz
出力	550W	口径	50mm
サイズ	241×208×421(H)mm	重量	15.6kg
全揚程	9m	最大全揚程	13m
吐出量	100L/分	最大吐出量	200L/分

土木、工事現場の泥水排水用

ハイスピン羽根車と攪拌羽根が強力に泥水を排水

自動運転型は、低水位を感知してオフになります。

電極式自動運転型

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.