品番: EA345S-25A

品名: AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(ステンレス製)



販売価格	<b>113,600円</b> (税抜)/ 124,960円(税込)					
カタログ価 格	113,600円(税抜)/124,960円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 05:54現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	2577ページ					









## 仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	50SQ2-2.4S				
口径( <i>φ</i> mm)	50	出力(W)	400				
全揚程(m)	8.0	サイズ	φ 180×366(H)mm				
周波数	50Hz	電源	AC100V				
重量	10.5kg	吐出量	110L/分				
材質	SUS304						

錆を避けたいニーズに対応

汚水、各種液(海水不可)

非自動型

オイルリフター装備

オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

## 株式会社エスコ