

品番 : EA345S-5A

品名 : AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(ステンレス製)



販売価格	98,100円(税抜) / 107,910円(税込)		
カタログ価格	98,100円(税抜) / 107,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/25 17:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2514ページ		



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	40SQ2-2.25S
口径(φ mm)	40	出力(W)	250
全揚程(m)	5.5	サイズ	φ 180×366(H)mm
周波数	50Hz	電源	AC100V
重量	10.5kg	吐出量	100L/分
材質	SUS304		
錆を避けたいニーズに対応			
汚水、各種液(海水不可)			
非自動型			
オイルリフター装備			
オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。			
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

