品番: EA345S-5A

品名: AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(ステンレス製)



販売価格	101,100円 (税抜)/111,210円(税込)					
カタログ価 格	101,100円(税抜)/111,210円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 07:11現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	2577ページ					









仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	40SQ2-2.25S			
口径(<i>φ</i> mm)	40	出力(W)	250			
全揚程(m)	5.5	サイズ	φ180×366(H)mm			
周波数	50Hz	電源	AC100V			
重量	10.5kg	吐出量	100L/分			
材質	SUS304					

錆を避けたいニーズに対応

汚水、各種液(海水不可)

非自動型

オイルリフター装備

オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

株式会社エスコ