

品番 : EA345SA-16A

品名 : AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(フロート式/SUS)



販売価格	156,000円(税抜) / 171,600円(税込)		
カタログ価格	156,000円(税抜) / 171,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/27 19:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2514ページ		



仕様

メーカー	鶴見製作所(ツルミポンプ)	型番	50SQA2-2.4S
電源	AC100V	周波数	60Hz
出力	400W	口径	50mm
サイズ	φ180×366(H)mm	重量	11kg
全揚程	8m	最大全揚程	10m
吐出量	110L/分	最大吐出量	240L/分
汚水、各種液(海水不可)			
フロート式自動運転型			
自動運転型は、低水位を感知してオフになります。			
オイルリフター装備			
オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。			
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

