

品番：EA346B-2

品名：25bar(2.5MPa) 水圧テストポンプ



販売価格	45,400円(税抜)／ 49,940円(税込)		
カタログ価格	45,400円(税抜)／49,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 23:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

サイズ(W×D×H)mm	380×215×156	重量	4.6kg
最高圧力	25bar(2.5MPa)	吐出量	16ml/回
容量	7L	接続ねじ径	R1/2"
小型、軽量で持ち運びに便利。			
二重遮断および送風バルブシステム、防錆加工により一定の圧力レベルが確保され、また圧力の調整も簡単です。			
試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。			
テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。			
読みやすい目盛りの圧力計。			
耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.