

品番：EA346S

品名：120bar(12MPa) 水圧テストポンプ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 64,900円(税抜) / 71,390円(税込) | | |
| カタログ価格 | 64,900円(税抜) / 71,390円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 23 (2026/04/01 21:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0197ページ | | |



水道管の漏れ、テスト用に

仕様

| | | | |
|----------|------------------|----|-------|
| サイズ | 490×160×250(H)mm | 容量 | 10.5L |
| 接続ホースねじ径 | R1/2" | 重量 | 7kg |
| 最高圧力 | 120bar(11.7MPa) | | |

水道管の漏れ、テスト用に

独自の二重機能バルブにより、圧力の微調整が簡単にできます。

真鍮ピストンは摩擦が少なく寿命が長く、その直径により少ない労力で 120 bar(11.7MPa) に達することができます。

テストホースにスチールメッシュを採用することで、使用中にホースが膨張することによる読み取りミスを防ぎます

レバーをフックにかけることで持ち手になり、収納や持ち運びに便利です。

代替品

| | |
|--|-----------------------------|
| | 品番 EA346B-1 コメント 容量、最高圧力 |
|--|-----------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.