

品番 : EA346TA-1

品名 : 2.5MPa 水圧テストポンプ



販売価格	20,500円(税抜)／22,550円(税込)		
カタログ価格	20,500円(税抜)／22,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 20:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0198ページ		



仕様

最高圧力	2.5MPa	プランジャー径	22mm
ストローク	35mm	吐出口径	1/4
水槽容量(L)	4.5	1回吸水量(ml)	13
サイズ	200×320×270(H) mm	重量	3.0kg
接続ねじ径	G1/4"Y"	付属品	2.5Mpa圧力計、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4

水道水と配管の間にこのポンプを取り付けるだけで配管に送水でき、配管内の空気抜きも簡単に行えます。

2.5Mpa圧力計、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4、付属

JIS規格:JQ0308032

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.