

品番：EA348BG-1

品名：1/8"-2-1/2" チェーンパイプバイス



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,000円(税抜) / 20,900円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,000円(税抜) / 20,900円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/25 18:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



JIS B 2311
分度円筒形お好厚さ (単位: mm)

| 径の呼び | 外径 | SGの溝幅平均寸 内径(最大値) |
|------|------|---------------------|
| A | 16 | 15.1 |
| 16 | 21.7 | 20.8 |
| 20 | 27.2 | 27.0 |
| 25 | 33.0 | 32.4 |
| 30 | 39.1 | 38.7 |
| 35 | 45.7 | 45.0 |
| 40 | 52.8 | 52.0 |
| 45 | 60.3 | 59.0 |
| 50 | 68.3 | 67.0 |
| 55 | 76.7 | 75.0 |
| 60 | 85.4 | 84.0 |

ステンレス鋼と異種金属との相合せ判定
継手(ステンレス)×記号(色付材)

| 鋼種 | 継手 | ステンレス鋼 |
|----------|----------|--------|
| ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ○ |
| 炭素鋼 | 炭素鋼 | ○ |
| 炭素鋼 | ステンレス鋼 | × |
| 異種ステンレス鋼 | 異種ステンレス鋼 | × |
| ステンレス鋼 | 異種ステンレス鋼 | ○ |

強く伸縮性のあるチェーンでパイプを固定します。

仕様

| | | | |
|------------------|-------------------------|--------|-------|
| パイプ能力 | 6A~65A (1/8"~2-1/2") | チェーン長さ | 418mm |
| 重量(kg) | 3.4 | | |
| 鋳鉄製 | | | |
| 作業台に固定してご使用ください | | | |
| V字型サポート付きの鋳鉄製ベース | | | |

代替品

| | | |
|--|------|-----------|
|  | 品番 | EA348BF-1 |
| | コメント | スタンド付き |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.