品番: EA348DB-1

品名: φ42-450mm パイプスタンド



販売価格	55,700円 (税抜)/ 61,270円(税込)				
カタログ価 格	55,700円(税抜)/61,270円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/20 08:43現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0192ページ				







ステンレス管と異種金属との組合せ判定 継手(ステンレス)×配管(色材質)					
NEW	ステンレス鋼				
ライニング鋼管	×				
網領	0				
英胡雀	×				
有例管	0				
亜鉛メッキ鋼管	×				
ステンレス鋼管	0				

仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-PS1000B
高さ調整(mm)	770~1240	重量(kg)	12.8
パイプ能力	φ42~450mm	サイズ	三脚: (開脚時) 575(W)×500(L)
最大荷重	500kg		

スチール製

ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。

脚は折り畳み式で持ち運びに便利です。

ボール受けに対応した高剛性ヘッド

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.