

品番：EA348RB-21

品名：50A-150A/590-840mm パイプサポート



販売価格	66,800円(税抜) / 73,480円(税込)		
カタログ価格	66,800円(税抜) / 73,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/28 09:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0192ページ		



JIS B 2011  
パイプサポーターの寸法(単位:mm)

径の呼び	高さ	50mm径標準の 寸法(単位:mm)	
A	B	外径	長さ
15	1/2	21.7	23.1
20	3/4	27.2	27.6
25	1	34.0	32.0
30	1 1/4	42.7	36.7
40	1 1/2	48.6	41.6
50	2	60.5	50.9
60	2 1/2	76.5	67.9
80	3	99.1	90.7

ステンレス鋼と異種金属との組合せ相関  
標準(ステンレス)と配管(各材料)

配管	材料	ステンレス鋼
ライニング鋼管	水	○
銅管	○	○
鋼管	×	×
高圧鋼	○	○
炭素鋼	×	×
ステンレス鋼管	○	○

高さを調節可能で、ねじ切り、溝加工、その他のパイプ加工作業に最適です

仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	42505
最大能力(パイプ)	150A(6")	最大積載重量	1134kg
高さ調節範囲	590~840mm	重量	10.4kg
台座直径	530mm		
スチール製			

代替品

	品番 EA348RB コメント 最大能力150mm(6")→300mm(12")
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.