

品番：EA348RF-1

品名：780-1130mm/150kg ローラーパイプスタンド（キャスター付）



販売価格	61,500円(税抜) / 67,650円(税込)		
カタログ価格	61,500円(税抜) / 67,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 22:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※	【お客様組立品】	耐荷重	150kg
ローラーサイズ	φ60×450mm	最大能力(パイプ)	462mm
高さ調整	780~1130mm	キャスター	自在(ブレーキ付)×4
キャスターサイズ	φ75×32mm	ケースサイズ	450×630×200mm
重量(kg)	21	材質	ローラー: スチール(粉体塗装仕上げ) タイヤ: 熱可塑性エラストマー (TPE)

鋸、プレス、ドリルなどの長尺物のサポートに。

キャスター付で移動しやすい

高さ調整、回転またはロック可能。

空気圧による下降制動機能付。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

代替品

品番	EA348RB-15
----	------------



コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.