

品番：EA350X-3

品名：1/4"-1"(25A) 電動ねじ切機(小型/軽量)



販売価格	258,000円(税抜) / 283,800円(税込)		
カタログ価格	258,000円(税抜) / 283,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 19:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0190ページ		

仕様

メーカー	レックス工業 (REX)	型番	205125
ねじ切能力	1/4B~1B(8A~25A)	モーター	単相100V・400Wシリーズモーター (ブレーキ付)
無負荷回転数	55rpm	オイルタンク容量	1.5L
重量	19.8kg	サイズ	440×329×356(H)mm

自動切上

片手で持てるパイプマシンです。

小型・軽量で高速ねじ切り。

クラス最大のモーターパワー、25Aのねじ加工が楽々16秒。

主軸に高精度ボールベアリング採用。

余裕の往復台ストローク。

電源コード収納ポケットを装備。

操作性の良いハンドル形状。

ブレーキ付きモーターを採用した巻込防止設計。

短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。

二重絶縁モーター採用。

自動停止カーボン採用。

低重心安定設計。

※8A～10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.