

品番：EA351BJ-8

品名：25.4mmx15m シールテープ(フランジシール補助)



販売価格	11,900円(税抜)／ 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 （2025/08/04 12:54現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1513ページ		



仕様

厚み	0.38mm	長さ	15m
適用流体	水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ	耐熱温度	-240～420℃(蒸気は650℃まで)
幅	25.4mm	重量	340g
使用温度範囲	-240～420℃	材質	膨張黒鉛
フランジ面が荒れている場合や金属ガスケットの表面に貼り付ける事でシール性向上			
ペースト不要			
現場での応急対応に			
丸型のガスケットに貼り付け可能			
片面粘着テープ付			
入数は1巻入りです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.