

品番：**EA351CP-15**

品名：15A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)



|         |                                      |      |   |
|---------|--------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>590円</b> (税抜) / 649円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 590円(税抜) / 649円(税込)                  |      |   |
| 在庫数     | <b>最新在庫: 31</b> (2026/05/25 18:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                    | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1462ページ                              |      |   |



#### 仕様

|   |           |    |       |
|---|-----------|----|-------|
| 呼び径   | 15A       | 厚み | 2.8mm |
| 使用温度範囲  | -100~150℃ |    |       |
| 内フランジパッキン   |           |    |       |
| JIS管フランジ用   |           |    |       |
| JIS10K  |           |    |       |
| 内径側及びシール面がPTFEの膜で完全に覆われている為、流体の汚染がなく、また耐薬品性・耐溶剤性に優れている為、ファインケミカル、石油化学、医薬、一般工業と幅広い用途に使用されています。 |           |    |       |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.