

品番：EA351DL-25

品名：25A 蒸気用ユニオンパッキン



販売価格	900円(税抜)／ 990円(税込)		
カタログ価格	900円(税抜)／990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 50 （2026/04/02 02:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1463ページ		



仕様

配管用ガスケット、熱交換器用ガスケット、圧力タンク用ガスケットとして			
材質	膨張黒鉛	適用流体	水、蒸気、溶剤、排ガス、空気等
ペースト不要			
厚み	1.5mm	耐熱温度	-240～420℃(蒸気は650℃まで)
圧力限界	25MPa(一般フランジ)	呼び径	25A
内径	39mm	外径	48mm
重量	1.46g	使用温度範囲	-240～420℃

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.