


品番：EA351DP-15

品名：15A/1.5mm ユニオンパッキン



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 65円(税抜)／72円(税込)               |      |   |
| カタログ価格  | 65円(税抜)／72円(税込)               |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 82 (2025/12/16 11:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1513ページ                       |      |   |



仕様

|                                   |                                                     |      |                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------|
| 厚み                                | 1.5mm                                               | 呼び径  | 15A                            |
| 使用温度範囲                            | -100～183℃                                           | 材質   | NBR、アラミド繊維、無機充填材               |
| 適用流体                              | 水系流体:-100～183℃<br>油系流体:-100～180℃<br>ガス系流体:-100～180℃ | 最高圧力 | 水系・油系流体:3.0MPa<br>ガス系流体:1.0MPa |
| 大口径のガスケット。                        |                                                     |      |                                |
| 最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。 |                                                     |      |                                |
| 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。         |                                                     |      |                                |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.