

品番 : EA351DS-20

品名 : 20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)



販売価格	190円(税抜) / 209円(税込)		
カタログ価格	190円(税抜) / 209円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2025/08/26 01:47現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1513ページ		



仕様

厚み	1.5mm	呼び径	20A
使用温度範囲	-200~260℃	材質	NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
適用流体	水系、油系、ガス系	最高圧力	水系・油系流体: 4.0MPa ガス系流体: 1.0MPa

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。

傷が付きにくく、柔軟性に優れています。

比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.