

品番：EA351EE-50

品名：[JIS10K] 50A 渦まきガスケット

	販売価格	4,930円(税抜)／5,423円(税込)		
	カタログ価格	4,930円(税抜)／5,423円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 21:36現在)		
	商品入数	1	販売単位	枚
	カタログページ			



仕様

メーカー	ニチアス	型番	No.1834-GR
商品名	グラシール ボルテックスガスケット	最高使用温度	450℃
高温でのフィラー材の劣化が少なく、高温高圧条件でも長期間優れたシール性を発揮します。			
圧力変動や熱サイクルのある過酷な条件でも優れたシール性を発揮します。			
各種産業の配管フランジ、圧力容器、熱交換器、バルブボンネットなどで、特に高温・高圧の蒸気、LNGなど低温用のガスケットとして適しています。			
JIS10K			
内輪・外輪材質	SUS304	サイズ規格	50A

代替品

	品番 EA351EA-50 コメント 変更点:メーカー
--	--------------------------------------

