

品番 : EA351FC-50

品名 : 50A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)




販売価格	440円(税抜) / 484円(税込)		
カタログ価格	440円(税抜) / 484円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/05/25 18:46現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1460ページ		



#### 仕様

内フランジパッキン			
JIS管フランジ用			
JIS5K			
使用温度範囲	-100~183℃		
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。			
呼び径	50A	厚み	3.0mm

#### 代替品

	品番 EA351CN-50 コメント JIS:10K
--	-------------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.