

品番：EA351FD-50

品名：50A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)



販売価格	385円(税抜)／424円(税込)		
カタログ価格	385円(税抜)／424円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/24 01:51現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



仕様

内フランジパッキン			
JIS管フランジ用			
JIS5K			
使用温度範囲	水系流体: -100～215℃ 油系流体: -100～150℃ ガス系流体: -100～200℃		
無機繊維、アラミド繊維に加え、耐熱性に優れる炭素繊維を使用し、無機充填材およびバインダーとして耐熱性、耐蒸気性に優れる特殊ゴムを配合した、石綿を一切含まない深緑色のNA(非石綿)ジョイントシートを加工したフランジ用パッキンです。			
可溶性ハロゲン量が少なくステンレス鋼フランジに適しています。			
呼び径	50A	厚み	1.5mm

代替品

	品番	EA351FG-50
	コメント	JIS 10K

