

品番：EA351FD-65

品名：65A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)




| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 575円(税抜) / 633円(税込) | | |
| カタログ価格 | 575円(税抜) / 633円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/06/11 21:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1461ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|--|----|-------|
| 内フランジパッキン | | | |
| JIS管フランジ用 | | | |
| JIS5K | | | |
| 使用温度範囲 | 水系流体: -100~215℃ 油系流体: -100~150℃ ガス系流体: -100~200℃ | | |
| 無機繊維、アラミド繊維に加え、耐熱性に優れる炭素繊維を使用し、無機充填材およびバインダーとして耐熱性、耐蒸気性に優れる特殊ゴムを配合した、石綿を一切含まない深緑色のNA(非石綿)ジョイントシートを加工したフランジ用パッキンです。 | | | |
| 可溶性ハロゲン量が少なくステンレス鋼フランジに適しています。 | | | |
| 呼び径 | 65A | 厚み | 1.5mm |

代替品

| | |
|--|-------------------------------|
|  | 品番 EA351FG-65 コメント JIS 10K |
|--|-------------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.