品番: EA351FE-65

品名:65A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)



| 販売価格 | 855円(税抜)/941円(税込) | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|
| カタログ価格 | 855円(税抜)/941円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2025/11/20 16:41現在) | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | |
| カタログページ | 1511ページ | | | |



仕様

| 内フランジパッキン | | |
|-----------|---|--------------------------------|
| JIS管フランジ用 | | |
| JIS5K | | |
| 使用温度範囲 | 水系流体:-100~215℃ 油系流体:-100~150℃ ガス系流体:-100~200℃ | |
| | 加え、耐熱性に優れる炭素繊維を使用し、無機 | で填材およびバインダーとして耐熱性、耐蒸気性に優れる特殊ゴム |

を配合した、石綿を一切含まない深緑色のNA(非石綿)ジョイントシートを加工したフランジ用パッキンです。

可溶性ハロゲン量が少なくステンレス鋼フランジに適しています。

呼び径 65A 厚み 2.0mm

代替品



品番 EA351FH-65

コメント JIA 10K 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.