


品番：EA351FK-150

品名：150A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,230円(税抜) / 2,453円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,230円(税抜) / 2,453円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/11 23:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------|---|
| 呼び径 | 150A | 厚み | 1.5mm |
| 使用温度範囲 | 水系流体:-200~215℃ 油系・ガス系流体:-200~260℃ | 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど |
| 材質 | NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 | | |
| 内フランジパッキン | | | |
| JIS5K | | | |
| 膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます | | | |
| 傷が付きにくく、柔軟性に優れます | | | |

代替品

| | |
|--|--------------------------------|
|  | 品番 EA351FP-150 コメント JIS 10K |
|--|--------------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.