品番: EA351FL-40

品名: 40A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)



販売価格	<b>575円</b> (税抜)/633円(税込)				
カタログ価 格	575円(税抜)/633円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>18</b> (2025/11/20 15:18現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	1511ページ				







## 仕様

呼び径	40A	厚み	2.0mm
使用温度範囲	水系流体:-200~215℃ 油系・ガス系流体:-200~260℃	適用流体	水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、ア ルコール、動植物油、熱媒油、芳香族 炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカ リ、塩類溶液、空気、排ガスなど
材質	NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛		

内フランジパッキン

JIS5K

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます

傷が付きにくく、柔軟性に優れます

## 代替品



品番 EA351FR-40 コメント JIS 10K 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.