


品番 : EA351FM-10

品名 : 10A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)



販売価格	335円(税抜)／369円(税込)		
カタログ価格	335円(税抜)／369円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2025/12/14 11:12現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1511ページ		



仕様

呼び径	10A	厚み	3.0mm
使用温度範囲	水系流体:-200~215°C 油系・ガス系流体:-200~260°C	適用流体	水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
材質	NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛		
内フランジパッキン			
JIS5K			
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます			
傷が付きにくく、柔軟性に優れます			

代替品

	品番 EA351FS-10 コメント JIS 10K
--	-------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.