品番: EA351FR-32

品名: 32A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K



販売価格	540円 (税抜)/ 594円(税込)				
カタログ価 格	540円(税抜)/594円(税込)				
在庫数	最新在庫: 19 (2025/11/20 15:18現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	1511ページ				







仕様

呼び径	32A	厚み	2.0mm
使用温度範囲	水系流体:-200~215℃ 油系·ガス系流体:-200~260℃	適用流体	水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、ア ルコール、動植物油、熱媒油、芳香族 炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカ リ、塩類溶液、空気、排ガスなど
材質	NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛		

JIS10K

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます

内フランジパッキン

傷が付きにくく、柔軟性に優れます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.