品番: EA351FX-40

品名: 40A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K



販売価格	595円 (税抜)/655円(税込)					
カタログ価 格	595円(税抜)/655円(税込)					
在庫数	最新在庫: 11 (2025/11/20 15:08現在)					
商品入数	1	販売単位	枚			
カタログページ	1512ページ					



仕様

呼び径	40A	厚み	1.5mm
使用温度範囲	水·油系·ガス系·腐食性流体:-100 ~100℃	適用流体	水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油 系炭化水素、アルコール、動植物油、熱 媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱 酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強ア ルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒 性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液 化ガスなどの極低温流体など
材質	PTFE		

内フランジパッキン

JIS10K

純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.