

品番 : EA351GA-125

品名 : 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,470円(税抜) / 1,617円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,470円(税抜) / 1,617円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2026/05/10 01:39現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1461ページ                      |      |   |



|        |  |
|--------|--|
| 品番     | EA351GA-125  |
| 品名     | 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)                                      |
| 呼び径    | 125A   |
| 厚み     | 1.5mm  |
| 材質     | NBR、アラミド繊維、無機充填材   |
| 最高圧力   | 水系・油系流体: 3.0MPa<br>ガス系流体: 1.0MPa                               |
| 使用温度範囲 | 水系流体: -100~183℃<br>油系流体: -100~180℃<br>ガス系流体: -100~180℃         |
| 適用流体   | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど |
| ボルト穴数  | 8  |

#### 仕様

|                 |  |      |                                  |
|-----------------|--|------|----------------------------------|
| 呼び径             | 125A   | 厚み   | 1.5mm                            |
| 使用温度範囲          | 水系流体: -100~183℃<br>油系流体: -100~180℃<br>ガス系流体: -100~180℃         | 材質   | NBR、アラミド繊維、無機充填材                 |
| 適用流体            | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど | 最高圧力 | 水系・油系流体: 3.0MPa<br>ガス系流体: 1.0MPa |
| 全面形パッキン         |  |      |                                  |
| JIS5K           |  |      |                                  |
| 比較的低温の機器に用いられます |  |      |                                  |
| ボルト穴数           | 8  |      |                                  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.