

品番 : EA351GC-25

品名 : 25A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 510円(税抜) / 561円(税込) | | |
| カタログ価格 | 510円(税抜) / 561円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2025/08/03 06:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1511ページ | | |




| | |
|--------|--------------------------|
| 品名 | 25A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K) |
| 品番 | EA351GC-25 |
| 規格 | JIS 5K |
| 材質 | NBR |
| 厚み | 3.0mm |
| 呼び径 | 25A |
| ボルト穴径 | φ6.3 |
| ボルト穴間径 | φ25.4 |
| 中心径 | φ25.4 |
| 外径 | φ42.7 |



仕様

| | | | |
|-----------------|--|------|--------------------------------|
| 呼び径 | 25A | 厚み | 3.0mm |
| 使用温度範囲 | 水系流体:-100~183℃ 油系流体:-100~180℃ ガス系流体:-100~180℃ | 材質 | NBR、アラミド繊維、無機充填材 |
| 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど | 最高圧力 | 水系・油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa |
| 全面形パッキン | | | |
| JIS5K | | | |
| 比較的低温の機器に用いられます | | | |
| ボルト穴数 | 4 | | |

代替品

| | |
|--|-------------------------------|
|  | 品番 EA351GF-25 コメント JIS 10K |
|--|-------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.