

品番 : EA351GE-100

品名 : 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)



販売価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
カタログ価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/10 01:36現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1461ページ		



品番	EA351GE-100
品名	100A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
厚み	2.0mm
呼び径	100A
ボルト穴径	φ12
ボルト穴間隔	φ100
ボルト穴位置	8等分
材質	NBR
使用温度範囲	水系流体: -100~183℃ 油系流体: -100~180℃ ガス系流体: -100~180℃
適用流体	水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
最高圧力	水系・油系流体: 3.0MPa ガス系流体: 1.0MPa

仕様

厚み	2.0mm	呼び径	100A
使用温度範囲	水系流体: -100~183℃ 油系流体: -100~180℃ ガス系流体: -100~180℃	材質	NBR、アラミド繊維、無機充填材
適用流体	水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど	最高圧力	水系・油系流体: 3.0MPa ガス系流体: 1.0MPa
大口径のガスケット。			
最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。			
比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。			
全面形パッキン			
JIS10K			
ボルト穴数	8		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.