

品番 : EA351GG-32

品名 : 32A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 610円(税抜) / 671円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 610円(税抜) / 671円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/09 12:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1461ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                          |  |      |                                |
|--------------------------|--|------|--------------------------------|
| 呼び径                      | 32A  | 厚み   | 1.5mm                          |
| 使用温度範囲                   | 水系流体:-100~215℃<br>油系流体:-100~150℃<br>ガス系流体:-100~200℃            | 材質   | 特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材          |
| 適用流体                     | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど | 最高圧力 | 水系・油系流体:3.0MPa<br>ガス系流体:1.0MPa |
| 全面形パッキン                  |  |      |                                |
| JIS5K                    |  |      |                                |
| 耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適しています |  |      |                                |
| ボルト穴数                    | 4  |      |                                |

#### 代替品

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | 品番 EA351GK-32<br>コメント JIS 10K |
|--|-------------------------------|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.